

## 高電位発生装置の後付け導入

- ✓ プレハブ冷蔵庫の内部に、後付けとなります（既存・新設とも）。
- ✓ プレハブ冷蔵庫の規模は問いません。
- ✓ 設置する棚の数やサイズ等、ご要望に対応致します。

### ● 既存のプレハブ冷蔵庫（1坪）への導入事例



内部の収納棚・平台  
(電界領域)

新規に製品購入される場合

既存の冷蔵庫をお持ちの場合

小型 (冷蔵庫型)



◎ 新規ご購入品のみ

※冷蔵庫型の技術の後付け対応はできません。

× 既存製品への後付けは不可

中型  
(プレハブ型冷蔵庫)



◎ 後付け工事対応

※お客様サイドで冷蔵倉庫をご準備いただき  
技術部分を後付け対応致します。

※計画段階からご相談ください。  
現場の作業に合わせて最適な形で設計  
いたします。

◎ 後付け工事対応

※技術後付けの可否を判断するため、現地  
調査が必要となります。  
後付け対応ができない場合もあります  
のでご了承ください。

大型冷蔵倉庫



◎ 全て後付け工事に対応

① 新設設備 後付け工事に対応

※計画段階からご相談いただければ、現場の作業に合わせて最適な形で設計いたします。

② 既存設備 後付け工事に対応

※技術後付けの可否を判断するため、現地調査が必要となります。